

silikathaft Apprêt au silicate

Primaire spécial à base de silicate, prêt à l'emploi, peut être dilué avec de l'eau



Avantages :

- Idéal en combinaison avec les enduits ou les peintures au silicate
- Permet d'économiser de la peinture
- Bon effet de consolidation des supports farinant et sableux
- Hautement ouvert à la diffusion
- Respectueux de l'environnement et sans solvant

Caractéristiques :

- Mise en œuvre facile et rapide
- Haut pouvoir de pénétration
- Silicifiant sur supports minéraux
- Sans solvant ni plastifiant
- Uniformise le comportement d'absorption de différents supports
- Respectueux de l'environnement

Domaines d'application :

- Intérieur et extérieur
- Mur et plafond
- Supports faiblement à fortement absorbants
- Supports minéraux légèrement sableux
- En tant qu'apprêt pour toute application ultérieure de peinture et d'enduit à base de silicate

Supports :

- Supports minéraux
- Enduit
- Béton
- Maçonnerie
- Brique silico-calcaire

Données techniques	Valeurs
Numéro de l'article	134960
Contenu	10 l
Couleur	Transparent

silikathaft Apprêt au silicate

Primaire spécial à base de silicate, prêt à l'emploi, peut être dilué avec de l'eau

Diluable	jusqu'à 1:1 avec de l'eau
Densité	env. 1,05 g/cm ³
Temps de séchage	env. 12 heures
Valeur pH	env. 11
Viscosité	env. 20 s / DIN 4 mm
Température d'application	+5 °C à +30 °C

Support et préparation du support :

Le support doit avoir une capacité portante suffisante, être solide, propre, sec, exempt d'huile, de graisse, de poussière ou d'autres couches de séparation et ne doit pas présenter de défaut de planéité.

Mise en œuvre :

Bien mélanger avant emploi. Appliquer à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur. Pour les supports très absorbants, appliquer deux couches non diluées (mouillé sur mouillé) sans temps de séchage. Pour les supports peu absorbants, appliquer le produit dilué avec de l'eau dans un rapport de mélange 1:1 au maximum.

Composition :

À base d'une dispersion de copolymère, de silicate de potassium, d'eau et d'additifs.

Consommation :

La consommation dépend du pouvoir absorbant et de la nature du support :
Env. 100 à 250 ml/m², non dilué.

Conservation :

- Stocker au frais, au sec, à l'abri des intempéries ainsi que du gel
- Refermer immédiatement les contenants entamés
- Se conserve 12 mois à partir de la date de fabrication, si stocké correctement dans son emballage d'origine, non ouvert

Indications :

- Les données techniques se réfèrent à +20°C et à 65 % d'humidité relative de l'air. Des températures plus basses augmentent les valeurs indiquées et des températures plus hautes les diminuent.
- Nettoyer immédiatement les récipients, les outils etc. à l'eau. À l'état durci, le nettoyage n'est plus possible que mécaniquement.
- Protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Rincer immédiatement les éclaboussures à l'eau. Pour de plus amples informations, voir la fiche de données de sécurité.
- Recouvrir soigneusement les abords de la surface à apprêter.

Dangers et conseils de sécurité :

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

Pour des informations sur la sécurité lors de la manipulation, veuillez consulter l'emballage ou la fiche de données de sécurité !.

silikathaft Apprêt au silicate

Primaire spécial à base de silicate, prêt à l'emploi, peut être dilué avec de l'eau

Élimination des déchets :

Conformément aux prescriptions des autorités. Pour des instructions sur la façon appropriée et sans danger d'éliminer le produit, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique se base sur des valeurs empiriques et sert à titre informatif. Toutes les valeurs indiquées constituent des indications générales basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, procéder à des essais personnels ou demander un conseil technique. La qualité du travail dépend de la compétence de l'utilisateur dans l'évaluation du chantier et de l'utilisation du produit. La présente édition de cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Édition du : 10.02.2026